

Тележка для транспортировки стерильных материалов

HUPFER
we make work flow



Технические характеристики

Вместимость:	9 × StE
Полезная нагрузка:	170 kg
Масса:	109.062 кг
Ширина:	1285 мм
Глубина:	751 мм
Высота:	1472 мм

Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Транспортировочная тележка для транспортировки и хранения стерильных материалов в стандартизованных контейнерах или корзинах. Колесо из нержавеющей стали 160 мм в стандартной комплектации.

Стандартные версии комплектуются шасси устойчивой, самонесущей конструкции из нержавеющей стали. Полностью закрытый одностеночный корпус. Тележка загружается с продольной стороны через двустворчатые распашные двери, раскрывающиеся на 270°. Двери держатся на устойчивых стальных петлях, установленных на вертикальных штангах, и снабжены фиксатором. Механизм блокировки дверей, состоящий из пломбируемой транспортной защелки, установленной в верхней части двери, и ограничителей, фиксирующих нижний край двери, обеспечивает надежную фиксацию дверей во время транспортировки. Изделия, перевозимые в тележке, надежно защищены от попадания пыли благодаря защитной планке, установленной на левой створке, профильной поверхности тележки и гигиеническим манжетным уплотнениям, имеющим удобную для мойки форму. Во время загрузки не нужно придерживать дверь рукой, ногой или каким-либо предметом: ограничитель надежно удерживает дверь в открытом состоянии. Задняя стенка имеет три наката, которые служат для усиления конструкции и поглощения звука. Внутри корпуса, вдоль углов проходят вертикальные шлицевые шины, на которые посредством планок для подвешивания можно установить стандартные стеллажные полки: сплошные или решетчатые полки, решетчатые полки с выдвигающимся на 1/3 механизмом. Высота полок может регулироваться произвольно в пределах высоты внутренней камеры. Четыре сквозные вертикальных штанги (по 2 с каждой стороны) позволяют перемещать тележку даже с открытой дверью. Тележка имеет

Дата обращения: 25.09.2025,
15:21:15

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer

Тележка для транспортировки стерильных материалов

HUPFER
we make work flow

устойчивую к деформации конструкцию, которая позволяет использовать тележку за пределами помещений и в автоматических грузовых системах. По периметру тележки установлен амортизирующий фартук, в котором с торцов предусмотрены проемы для подсоединения тягового устройства; фартук защищает тележку также при транспортировке с открытой дверью. Тележка имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса (возможны разные исполнения), крепление — пластина на болтах.

Дата обращения: 25.09.2025,
15:21:15

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*